

**Garant**

**Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi , naturalny, Ø obudowy / materiał obudowy: 50G mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752520 50G
GTIN	4045197978059
Klasa artykułu	71D

**Opis****Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 138 mm

Ø robocza obuchów: 50 mm

długość trzonka: 310 mm

długość całkowita: 380 mm

masa bez obuchów: 785 g

**Opis techniczny**

długość całkowita	380 mm
masa bez obuchów	785 g
długość bijaka z obuchami	138 mm
Ø robocza obuchów	50 mm
długość trzonka	310 mm
kolor	naturalny

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

---

## Aksesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752530 50
Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752550 50
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752540 50
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752560 50