

**Garant**

**Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi , naturalny, Ø obudowy / materiał obudowy: 30G mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752520 30G
GTIN	4045197978035
Klasa artykułu	71D

**Opis****Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 92 mm

Ø robocza obuchów: 30 mm

długość trzonka: 260 mm

długość całkowita: 300 mm

masa bez obuchów: 228 g

**Opis techniczny**

długość bijaka z obuchami	92 mm
Ø robocza obuchów	30 mm
długość całkowita	300 mm
długość trzonka	260 mm
masa bez obuchów	228 g
kolor	naturalny

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

---

## Akcesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	752530 30
Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	752550 30
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	752540 30
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	752560 30