

Garant

Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi , naturalny, Ø obudowy / materiał obudowy: 40G mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752520 40G
GTIN	4045197978042
Klasa artykułu	71D

Opis**Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 116 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 275 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 418 g

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	116 mm
długość całkowita	330 mm
masa bez obuchów	418 g
długość trzonka	275 mm
Ø robocza obuchów	40 mm
kolor	naturalny

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Aksesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752530 40
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752540 40
Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752550 40
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752560 40