

**Garant**

**Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi , naturalny, Ø obudowy / materiał obudowy: 80G mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752520 80G
GTIN	4045197978073
Klasa artykułu	71D

**Opis****Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 175 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 400 mm

długość całkowita: 500 mm

masa bez obuchów: 1895 g

**Opis techniczny**

Ø robocza obuchów	80 mm
długość trzonka	400 mm
masa bez obuchów	1895 g
długość bijaka z obuchami	175 mm
długość całkowita	500 mm
kolor	naturalny

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

---

## Akcesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	752530 80
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	752560 80
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	752540 80