

Garant

Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego, żółty, Ø obudowy / materiał obudowy: 50G mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752510 50G
GTIN	4045197977014
Klasa artykułu	71D

Opis**Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wymiowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 138 mm

Ø robocza obuchów: 50 mm

długość trzonka: 310 mm

długość całkowita: 380 mm

masa bez obuchów: 785 g

Opis techniczny

długość trzonka	310 mm
długość całkowita	380 mm
długość bijaka z obuchami	138 mm
masa bez obuchów	785 g
Ø robocza obuchów	50 mm
kolor	żółty

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752530 50
Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752550 50
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752540 50
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	752560 50