

Garant

Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego, żółty, Ø obudowy / materiał obudowy: 60G mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752510 60G
GTIN	4045197977021
Klasa artykułu	71D

Opis**Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wymiowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

długość bijaka z obuchami: 149 mm

Ø robocza obuchów: 60 mm

długość trzonka: 335 mm

długość całkowita: 410 mm

masa bez obuchów: 940 g

Opis techniczny

Ø robocza obuchów	60 mm
masa bez obuchów	940 g
długość bijaka z obuchami	149 mm
długość całkowita	410 mm
długość trzonka	335 mm
kolor	żółty

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Aksesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	752530 60
Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	752540 60
Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	752550 60
Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	752560 60