



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: GSB1821



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna wkrętarka akumulatorowa z silnikiem o dużej mocy. Z hamulcem silnika.

Zalety:

Electronic Motor Protection.

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 3,0 Ah, ładowarka oraz L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opis techniczny

maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	2,5 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GSB 18V-21
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	55 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
masa	1,5 kg
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	21 Nm
typowe zastosowanie	średni
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
pojemność akumulatora	2 Ah
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 480 min ⁻¹
konstrukcja silnika	4-biegunowy silnik DC
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka uderowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Typ GAL1830W	073862 GAL1830W