

HOLEX**Para rękawic z wypustkami, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094287 11
GTIN	4045197977557
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice z dodatkowymi wypustkami dla poprawy chwytu.

Rękawice z powłoką z pianki nitylowej i poliuretanu na bazie wody, zapewniające doskonałe czucie i pewny chwyt w suchym i lekko wilgotnym lub zaolejonym otoczeniu. Dobre dopasowanie i czucie dzięki innowacyjnej technologii dziewiarskiej z włóknem poliamid-lycra.

Nie zawierają DMF. Szczególnie odpowiednie do montażu drobnych części, przyjmowania towaru i wysyłki oraz prac konserwacyjnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	12
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4131X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	poliuretan na bazie wody/nitrylu
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne