



## ściągacze dwuramienne samocentrujące, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	881000 3
GTIN	4021176016288
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo poręczna konstrukcja z **przegubowym systemem regulacji zasięgu ramion**. Nacisk wrzeczona powoduje, że ramiona ściągacza obejmują ściąganą część z coraz większą siłą.

Ramiona ściągacza ze stali narzędziowej wysokiej jakości.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 23 - 160 mm

głębokość mocowania do: 160 mm

moc: 6 t

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	23 - 160 mm
głębokość mocowania do	160 mm
moc	6 t
liczba haków	2
Zewnętrzny sześciokąt	19 mm
maksymalny moment obrotowy	140 Nm

masa	1,9 kg
samoczynnie centrujące się	tak
Rodzaj produktu	Ściągacz dwuramienny