

Honeywell**Para rękawic Polytril™, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094370 7
GTIN	3603835500034
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Polytril™. Rękawice z powłoką nitylową do manipulacji małymi częściami w zatłuszczonym, wilgotnym i zanieczyszczonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

pryczepność na mokro	dobry
Ochrona przed gorącem	brak
wyczucie przy dotyku	dobry
dopasowany kształt	bardzo dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	bardzo dobry
oddychanie	dobry

materiał powłoki	nitryl
rozmiar rękawic	7
bez dimetyloformamidu	nie
oznaczenie producenta	Polytril
Seria	Polytril™
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	10
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4121X
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	220 - 260 mm
kolor	białe / szare
masa	36-50 g
Technologia tkania	13G
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne