

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut stalowy, mosiądzowany, 0,30 mm, Ø
szczotki D1: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573300 100
GTIN	4017359053393
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Z gwintem wewnętrznym M14. Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	100 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	Drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka druciana