

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:
28X0,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 28X0,25
GTIN	4017359071434
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki. Szczotka **w zależności od liczby obrotów otwiera się mniej lub bardziej i dzięki temu może zostać wprowadzona** w wąskie obszary, aby na przykład pracować wewnątrz obudowy.

Ø szczotki D₁: 28 mm

wysokość drutu H₁: 28 mm

liczba warkoczy: 12

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
liczba warkoczy	12
Ø szczotki D ₁	28 mm
wysokość drutu H ₁	28 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy

splot warkoczowy

skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka pędzelkowa