



Ściągacz dwuramienny, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880930 1
GTIN	4021176923777
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnięta jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 100 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 55 - 105 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	55 - 105 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	100 mm
głębokość mocowania do	100 mm

