

**Szczypce tnące boczne, chromowane, Długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725265 180
GTIN	3662424076558
Klasa artykułu	73R

Opis**Wykonanie:**

Szczypce chromowane, z grubościennymi nasadkami uchwytów. **Bardzo trwała sprężyna rozwierająca z tworzywa sztucznego.** ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Grubościenne nasadki z tworzywa sztucznego.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
ze sprężyną rozwierającą	tak