



Ściągacze i oddzielacze, dwuramienne, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	881500 3
GTIN	4021176030536
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z jednej strony pazury do oddzielania (odrywania) zapieczonych części, z drugiej tradycyjne łapy do ściągania. Oddzielanie odbywa się przez wsunięcie pazurów pomiędzy łożysko a wał i dociągnięcie śruby, które powoduje całkowite oddzielenie łożyska.

Zastosowanie:

Do ściągania trudno dostępnych pierścieni łożysk kulkowych, kół zębatych itp. Znajduje zastosowanie w tych przypadkach, w których z powodu braku miejsca nie można stosować ściągaczy tradycyjnych.

Rozstaw: 150 mm

głębokość mocowania do: 325 mm

Opis techniczny

Rozstaw	150 mm
głębokość mocowania do	325 mm

