

**Kombinezon ognioodporny, czarny, Wielkość: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091468 30
GTIN	7330509555187
Klasa artykułu	04T

Opis**Wykonanie:**

Solidny kombinezon chroniący przed płomieniami posiada regulowaną, elastyczną talię i formowane łokcie. Mankiety u rąk można mocować na rzep.

- **kieszonka na nodze z patką i dodatkowa kieszonka na narzędzia**
- **kieszonka na piersi z patką i zapięciem na zamek**
- **wyściełana kieszonka na kolanie z dwiema różnymi wysokościami wsuwania**
- **kontrafałda na plecach ułatwiająca poruszanie.**

Norma:

EN 1149-5; EN 61482-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1, A1; EN ISO 13034

EN 14404

EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2

wskazówka:

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 85% bawełny

skład tkaniny: 14% poliestru

skład tkaniny: Włókno specjalne 1%

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m²

pranie: Pranie kolorowe 60 °C

odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne

Opis techniczny

skład tkaniny	85% bawełny
skład tkaniny	14% poliestru
skład tkaniny	Włókno specjalne 1%
gramatura materiału / gęstość tkaniny	350 g/m ²
pranie	Pranie kolorowe 60 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	tylko czyszczenie chemiczne
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	nie prasować
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
kolor	czarny
norma	EN 61482-1-2
norma	EN 14404