

**Garant****Szczotki okrągłe, węgiel krzemu (SiC), Ø 76 mm, Ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575060 80
GTIN	4045197977779
Klasa artykułu	51P

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki okrągłe o **bardzo gęstej szczecinie szlifierskiej (pełne pokrycie)** zalanej w talerzu z tworzywa sztucznego. Wysoka **stabilność kształtu** dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość. Szczecina nylonowa o bardzo dużej **zawartości ziaren karborundowych**, do zastosowania uniwersalnego.

Z nakrętką podłużną do mocowania na uchwycie głowicy pomiarowej (DIN 6357) i uchwytach frezarskich kombi (DIN 6358).

**Zalety:**

- **obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania**
- **powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu**
- **bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu**
- **szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów**
- **bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. **Do obróbki powierzchni bocznych i wewnętrznych:** precyzyjne usuwanie zadziorów (np. gwinty), zaokrąglanie krawędzi, prace dokładne po frezowaniu, wykańczanie powierzchni.

**wskazówka:**

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

Ø otworu d<sub>1</sub>: 16 z rowkiem mm

oznaczenie ziarnistości: SiC

ziarnistość: zgrubny

wysokość pokrycia: 1,2 mm

## Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	4500 min <sup>-1</sup>
wysokość pokrycia	1,2 mm
ziarnistość	zgrubny
zalecana prędkość obrotowa	2400 - 2800 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	80
Ø szczotki D <sub>1</sub>	76 mm
posuw	800 - 3000 mm/obr,
Dostawienie	0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)
Atrybut nazwy produktu	Ø 76 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	18 mm
długość drutu L <sub>3</sub>	22 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	16 z rowkiem mm
Maszyna napędowa	Centra obróbki CNC; użycie robotów
adapter	Uchwyty do głowic frezarskich
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa

## Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 16 mm

575096 16