



ściągacz wewnętrzny/zewnętrzny, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880850 1
GTIN	3148519884579
Klasa artykułu	83H

Opis

Wykonanie:

Z dwoma zestawami przekładanych ramion do ściągnięcia zewnętrznego i wewnętrznego, przy czym można używać dwóch lub trzech ramion.

- **Bezpiecznie: Pełne zabezpieczenie ramion śrubą radełkowaną.**
- **Praktycznie: Ramiona można zdejmować lub dokładać oraz łatwo przestawiać.**
- **Automatycznie: Samonapinanie i samocentrowanie.**
- **Końcówka wrzeciona: Ogranicznik siły powoduje, że trzpień zabezpieczający łamie się przy przeciążeniu.**

w dostawie::

Korpus z wrzecionem i dwoma ramionami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 7 - 140 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 23 - 130 mm

głębokość mocowania do: 140 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	7 - 140 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	23 - 130 mm

głębokość mocowania do

140 mm