

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, Ø kulki D: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494220 2,5
GTIN	2050001957214
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowe z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 10 mm

efektywna długość robocza: 6,5 mm

Ø chwytu S: 1 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,3 g

**Opis techniczny**

długość L	10 mm
Ø kulki D	2,5 mm
materiał części chwytowej	stal
Ø chwytu S	1 mm
efektywna długość robocza	6,5 mm
masa	0,3 g
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin