

**ściągacz wewnętrzny/zewnętrzny, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	880850 2
GTIN	3148519884357
Klasa artykułu	83H

**Opis****Wykonanie:**

Z dwoma zestawami przekładanych ramion do ściągnięcia zewnętrznego i wewnętrznego, przy czym można używać dwóch lub trzech ramion.

- **Bezpiecznie: Pełne zabezpieczenie ramion śrubą radełkowaną.**
- **Praktycznie: Ramiona można zdejmować lub dokładać oraz łatwo przestawiać.**
- **Automatycznie: Samonapinanie i samocentrowanie.**
- **Końcówka wrzeciona: Ogranicznik siły powoduje, że trzpień zabezpieczający łamie się przy przeciążeniu.**

**w dostawie::**

Korpus z wrzecionem i dwoma ramionami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 10 - 180 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 50 - 170 mm

głębokość mocowania do: 190 mm

**Opis techniczny**

głębokość mocowania do	190 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	10 - 180 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego

50 - 170 mm