



Wyciągacz trzpieniowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	882000
GTIN	4021176924569
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Stabilny wyciągacz (ocynkowany) z ergonomicznie uformowanym młotkiem ślizgowym.

Zastosowanie:

Do ściągania i wyciągania części z gwintem wewnętrznym (kołki stożkowe albo pasowane) lub łożysk kulkowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera albo wewnętrznych tulejek rozprężnych ściąganie części odbywa się przez mocne uderzenie młotkiem ślizgowym.

w dostawie::

Wyciągacz trzpieniowy w walizce z tworzywa sztucznego (275×230×80 mm), z 6 wkładkami gwintowanymi (M3-10) i 3 adapterami do łączenia z wewnętrznymi tulejkami rozprężnymi nr882600. Do M12 stosuje się drążek ślizgowy bez wkładek gwintowanych. Zastosowanie wkrętów bez łba wg DIN 913 jako wkładek jest możliwe.

Opis techniczny

masa bijaka	0,9 kg
adaptery do tulejek rozprężnych	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
droga bijaka	230 mm

odpowiednie do gwintów	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Rodzaj produktu	Wyciągacz trzpieniowy

Akcesoria

Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M5	882001 M5
Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M4	882001 M4
Adapter - mocowanie Typ M7XM12	882002 M7XM12
Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M8	882001 M8
Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M3	882001 M3
Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M10	882001 M10
Adapter - mocowanie Typ 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapter - mocowanie Typ M10XM12	882002 M10XM12
Adaptory z wkładką gwintowaną Typ M6	882001 M6