



## ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880960 4
GTIN	4021176850509
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągnięcia i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest **z dużą siłą**, dzięki czemu **odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe**.  
do ściągnięcia zewnętrznego **oraz** wewnętrznego.

#### Zastosowanie:

Do ściągnięcia szczególnie mocno zakleszczonych łożysk, kół zębatach, kół pasowych i tym podobnych części.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 20 - 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 225 - 325 mm

głębokość mocowania: 50 mm

głębokość mocowania do: 225 mm

moc: 10 t

### Opis techniczny

głębokość mocowania do	225 mm
głębokość mocowania	50 mm

moc	10 t
rozstaw ściągarza zewnętrznego	20 - 250 mm
rozstaw ściągarza wewnętrznego	225 - 325 mm