



ściągacze do łożysk z bocznym jarzmem, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	881180 1
GTIN	4021176028168
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Specjalnie ukształtowane pazury ramion w połączeniu z kabłąkiem mocującym umożliwiają luzowanie łożysk (nr 881180).

Zastosowanie:

do ściąg. łożysk toczn., pierścieni łożysk itp. **osadz. równo z sąsiadującą powierzchnią.**

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 25 - 50 mm

głębokość mocowania do: 70 mm

moc: 1 t

Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	25 - 50 mm
głębokość mocowania do	70 mm
moc	1 t
liczba haków	2
masa	0,69 kg

Rodzaj produktu

Ściągacz dwuramienny