



Ściągacz przegubów kulistych, typ: 0



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 881620 0 |
| GTIN | 4021176410536 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus z kabłąkowym dociskiem i mocną śrubą. Ze stali narzędziowej wysokiej jakości. Szybkie i łatwe zastosowanie: wyciskacz wsunąć pomiędzy przegub kulowy i dociągnąć śrubę. Przegub bez trudu ulega wyciśnięciu.

Zastosowanie:

Do wyciskania kulistych czopów przy demontażu przegubów. Również jako przyrząd do wyciskania główek drążków kierowniczych.

do przegubów kulistych o wielkości nominalnej: 27-30 mm

zakres mocowania dźwigni: 50 mm

widełki: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------|
| do przegubów kulistych o wielkości nominalnej | 27-30 mm |
| zakres mocowania dźwigni | 50 mm |
| widełki | 20 mm |