



Zestaw pilników z uchwytem 2K, 5-elem., w zwijanym etui metal, nacięcie nr 2, dł. bez trzonu: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	517411 250
GTIN	4009215185874
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Zestawy pilników są przejrzysto umieszczone w **mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym**, w celu ochrony pilników.

Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.

nacięcie nr 2 = równiak

Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

w dostawie::

zestaw pilników **5-elementowy**, zawierający po jednym **pilniku płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym**.

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2

nacięcie	2
norma	DIN 7261
liczba pilników pojedynczych	5
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20