


**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0810/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	110 mm
kod ISO uchwytu	A0810J SCLCR/L06
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
długość główki L <sub>1</sub>	27 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	6 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500