


**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0608/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 0602..
Szerokość szyjki $L_4$	6 mm
wysokość mocowania $L_2$	7 mm
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	8 mm
długość główki $L_1$	21,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	4,2 mm
długość całkowita $L$	100 mm
kod ISO uchwytu	A0608H SCLCR/L06
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

---

**Aksesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500