


**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1216/06 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 1216/06 mm kod ISO uchwytu: A1216M SCLCR/L06

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 16 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 8,9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 5
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	A1216M SCLCR/L06
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość szyjki	12 mm
Przesunięcie osi $L_3$	8,9 mm
długość główki $L_1$	42 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET06	260036 SET06