


Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 1012/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	11 mm
długość całkowita L	125 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
długość główki L_1	32,5 mm
Szerokość szyjki L_4	10 mm
kod ISO uchwytu	A1012K SCLCR/L06
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi L_3	6,9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500