

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1012/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	13 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
długość całkowita $L$	125 mm
Przesunięcie osi $L_3$	6,9 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki $L_1$	32,5 mm
wielk. płytki	6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Szerokość szyjki $L_4$	10 mm
kod ISO uchwytu	A1012K SCLCR/L06
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Aksesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500