

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 0608/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	4,2 mm
długość całkowita L	100 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
długość główki L_1	21,5 mm
wielk. płytki	6 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
kod ISO uchwytu	A0608H SCLCR/L06
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Szerokość szyjki L_4	6 mm
śruby mocujące	269028 7
\emptyset chwytu D_s	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500