

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 0810/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 0810/07 mm kod ISO uchwytu: A0810H SDUCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\emptyset$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 6,5 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	22,5 mm
minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A0810H SDUCR/L07
szerokość szyjki	7 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
$\emptyset$ chwytu	10 mm
Przesunięcie osi $L_3$	6,5 mm
długość całkowita $L$	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni

głębokość użytkowa T	4,4 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET07	260347 SET07