

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 1216/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 1216/07 mm kod ISO uchwytu: A1216M SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

szerokość szyjki	12 mm
kod ISO uchwytu	A1216M SDUCR/L07
\varnothing chwytu	16 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wysokość mocowania L_2	15 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L_1	40,5 mm

głębokość użytkowa T	4,9 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET07	260346 SET07