

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0810/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L ₂	9 mm
długość główki L ₁	22,5 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	12,5 mm
śruby mocujące	269028 7
Szerokość szyjki L ₄	7 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A0810H SDUCR/L07
Przesunięcie osi L ₃	6,5 mm
głębokość użytkowa T	4,4 mm
\varnothing chwytu D _s	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500