

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1012/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 1012/07 mmkod ISO uchwytu: A1012K SDUCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
szerokość szyjki	9 mm
kod ISO uchwytu	A1012K SDUCR/L07
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość główki $L_1$	27,5 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	125 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm

głębokość użytkowa T	5,9 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET07	260346 SET07