

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 1216/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 1216/07 mm kod ISO uchwytu: A1216M SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
szerokość szyjki	12 mm
kod ISO uchwytu	A1216M SDUCR/L07
długość główki L_1	40,5 mm
długość całkowita L	150 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7

głębokość użytkowa T	4,9 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET07	260346 SET07