

**Mitutoyo****Miniprosesor / drukarka DP-1 VA, Typ: DP1VA****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Szybka, cicha drukarka danych. Duża, czytelna czcionka. Sterowane czasowo wczytywanie wartości pomiarowych (funkcja zegara). Pamięć o pojemności 9999 wartości. Papier do drukarki termicznej o dużej trwałości. Zwarta konstrukcja. Uruchamiana jednym naciśnięciem przycisku. Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza 6 V, akumulatora lub baterii. Funkcja rejestratora danych ze stemplem czasu. Drukowanie i transfer danych możliwe w tym samym czasie. Kompatybilność z urządzeniami pomiarowymi w formacie Digimatic 2.

**Drukowane dane:** wartości prawidłowe / nieprawidłowe, liczba danych, wartość min. / maks., zakres, wartość średnia, odchylenie standardowe, liczba braków, procent braków, indeks zdolności procesowej, histogram, granice ingerencji, data oraz czas rzeczywisty.

**Zastosowanie:**

Rejestracja, wydruk i analiza statystyczna danych pomiarowych z małych przyrządów pomiarowych z interfejsem Digimatic.

**w dostawie::**

1 rolka papieru do drukarki termicznej, pasek na ramię i zasilacz.

**Wyp. dodatkowe:**

Papier termiczny nr 498710, przełącznik nożny nr 498780. Akumulatory (4 sztuki) nr 081570 wielk. LR6, baterie (4 sztuki) nr 081561 wielk. LR6.

## Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
Rodzaj produktu	Drukarka danych

## Aksesoria

Papier termiczny, zestaw 5 rolek do nr 498700 Typ VR	498710 VR
Zestaw akumulatorów NiMH, do ponownego naładowania wielkość międzynarodowa LR6	081570 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Przycisk nożny do urządzeń do transmisji danych	498780