



## Pojemnik na odpady z popielniczką, pojemność: 40 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	987175 40
GTIN	4031068156718
Klasa artykułu	96S

### Opis

#### Wykonanie:

Pojemnik na odpady z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym, odporny na światło i warunki atmosferyczne. Otwory wrzutowe ze wszystkich czterech stron. Głowica / popielniczka z perforowanej stali stopowej, do gaszenia i usuwania niedopałków.

Oddzielnie wyjmowana szuflada popielniczki. Ocynkowany pojemnik wewnętrzny można wyjąć przez zamknięte od przodu drzwiczki skrzydłowe. Drzwiczki są zamknięte zamkiem z czopem czworokątnym.

4 nóżki z tworzywa sztucznego – obie przednie są regulowane, w celu skompensowania nierówności podłoża.

#### Norma:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

#### w dostawie::

Z szufladą na popiół, ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym, kształtownikiem do przykręcenia na posadźce.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**, część górna ze szrotkowanej stali stopowej.

certyfi kąt bezpieczeństwa: GS TÜV Nord

pojemność: 40 l

Popielniczka o pełnej objętości.: 5 l

wysokość: 815 mm

szerokość: 350 mm  
głębokość: 350 mm  
masa: 25,4 kg

---

## Opis techniczny

wysokość	815 mm
głębokość	350 mm
pojemność	40 l
szerokość	350 mm
masa	25,4 kg
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Nord