



System inspekcji wideo EVOCam II, Typ: ECO2501



Dane zamówienia

Numer katalogowy	491895 ECO2501
GTIN	2050001956811
Klasa artykułu	49B

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy mikroskop Full HD z doskonałą jakością wideo live zapewniającą precyzyjne powiększenie obiektów. Różne opcjonalne obiektywy szerokokątne i precyzyjne umożliwiają powiększenie do 300x przy stałej ostrości obrazu

- **doskonale obrazy wideo Full-HD (1080 p / 60 fps)**
- **większy zakres zoomu optycznego 30:1 z wieloma opcjami powiększenia (do 300x) i 12-krotnym zoomem cyfrowym**
- **zapis obrazu bez wysiłku do wyboru na medium zewnętrznym (pendrive) lub opcjonalne rozwiązanie softwarowe (Vifox). Zintegrowany interfejs USB3**
- **wysokiej jakości optyka z nowoczesną technologią cyfrową**
- **szybkie, profesjonalne przekazanie obrazu gwarantuje rzetelne wyniki**
- **zintegrowana 8-punktowa lampa pierścieniowa LED**
- **wysokiej jakości warianty statywów zapewniają precyzję i stabilność**
- **monitor 24" Full HD z wejściem HDMI.**

statyw stołowy

Zastosowanie:

System inspekcji wideo do zastosowania w kontroli przyjęciowej towarów, produkcji i badaniach. Duży, dokładny obraz na żywo dla stanowisk pracy ciągłej i do jednoczesnej obserwacji przez wielu użytkowników.

w dostawie::

Wraz z monitorem kolorowym Full-HD 24 cale, pendrivem USB.

Obiektyw 0,62x.

Wyp. dodatkowe:

Konsola operatorska EVO Cam II nr 491898, podświetlenie LED, WiFi Transmitter Dongle i kolejne obiektywy (0,45 × / 1,00 ×). Stół przesuwany 100×100.
rozdzielczość obrazu na żywo (maks.): 1920×1080 px
rozdzielczość pojedynczych zdjęć maks.: 1920×1080 px
statyw: statyw stołowy
Ø obiektywu: 55 mm
Powiększenie (x-krotne): 3,1 - 93
Odległość robocza: 106 mm

Opis techniczny

rozdzielczość pojedynczych zdjęć maks.	1920×1080 px
rozdzielczość obrazu na żywo (maks.)	1920×1080 px
Ø obiektywu	55 mm
masa	23 kg
Powiększenie (x-krotne)	3,1 - 93
statyw	statyw stołowy
Odległość robocza	106 mm

Akcesoria

Konsola operatorska EVOCAM II Typ ECX155	491898 ECX155
--	---------------