

**Honeywell****Para rękawic Polytril™, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094370 9
GTIN	3603835500058
Klasa artykułu	09A

**Opis****Wykonanie:**

Polytril™. Rękawice z powłoką nitylową do manipulacji małymi częściami w zatłuszczonym, wilgotnym i zanieczyszczonym otoczeniu.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	Polytril
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	bardzo dobry
wyczucie przy dotyku	dobry
pryczepność na mokro	dobry
materiał powłoki	nityl

oddychanie	dobry
Ochrona przed gorącem	brak
dopasowany kształt	bardzo dobry
rozmiar rękawic	9
Seria	Polytril™
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	10
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4121X
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	220 - 260 mm
kolor	białe / szare
masa	36-50 g
Technologia tkania	13G
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne