



Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8, Typ: 125MX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360405 125MX
GTIN	2050002046979
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku **zaciskowo, bez użycia narzędzi**. **11- stopniowa:** szerokość szczęk 90 mm, **4- stopniowa:** szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, **szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.**

Cecha:

Całkowicie zabudowane, azotowane, niewymagające wielu konserwacji wrzeciono!

- **zwiększona niezawodność działania**
- **optymalne zabezpieczenie przed wiórami**
- **minimalny nakład pracy przy oczyszczaniu.**

Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, **ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.**

w dostawie::

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

Wyp. dodatkowe:

- **Płyty adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293; 361294 rozm.125.**
- **Płyty adaptera nr 361297; 361298 rozm. 125.**
- **Szczęki nasadzane nr 361140 – 361151.**
- **Sworzeń mocujący nr 360025 – 25 M10.**

wskazówka:

- **Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).**

- **Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.**

Opis techniczny

wysokość szczęk h	39,5 mm
typ	125
zakres mocowania d	131 - 313 mm
r $\pm 0,015$	118 mm
maks. siła mocująca do	40 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	NC8
rowek wzdłużny l H7	20 mm
zakres mocowania b	0 - 182 mm
długość korpusu a	398 mm
Wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Długość całkowita L	483 mm
wysokość korpusu c - 0,02	100 mm
m	180 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
t	144 mm
masa	35 kg
szerokość poprzeczki B ₁ -0,05	126 mm
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu	4
Seria	NC8
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/360405-125MX>