



## Zestawy ściągaczy wewnętrznych w walizce z tworzywa sztucznego, typ: 25A



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	882500 25A
GTIN	4021176013058
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Zestaw złożony z tulejek rozprężnych i ściągaczy. **Tulejki rozprężne** z dwuczęściowymi szczękami mocującymi i odcinkiem rozprężnym.

**Ściągacze** ze stali narzędziowej wysokiej jakości, z mocną śrubą, nakrętką mocującą i rękojeścią. Wmontowane łożysko oporowe zapewnia łatwe obracanie nakrętki ściągacza (wielk. 1 bez łożyska). Zestawy dostarczane w solidnych walizkach z tworzywa sztucznego.

#### Zastosowanie:

Do prawidłowego ściągania łożysk tocznych itp. Za pomocą tych zestawów można pewnie uchwycić i szybko ściągnąć również głęboko osadzone łożyska. (W tym celu należy wkręcić śrubę ściągacza w klinowo ukształtowaną śrubę tulejki rozprężnej).

#### Zawartość:

po 1 tulejce rozprężnej 882600: wielk. 1-6  
po 1 ściągaczu na tulejki nr 882800: wielk. 1 i 2  
do otworów: 12 - 46 mm  
masa z kasetą: 6,4 kg

### Opis techniczny

masa z kasetą	6,4 kg
---------------	--------

do otworów

12 - 46 mm

**Akcesoria**

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 2	882600 2
--------------------------------------	----------

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 5	882600 5
--------------------------------------	----------

ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 2	882800 2
---	----------

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 6	882600 6
--------------------------------------	----------

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 4	882600 4
--------------------------------------	----------

ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 1	882800 1
---	----------

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 1	882600 1
--------------------------------------	----------

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 3	882600 3
--------------------------------------	----------