



## Zestaw narzędzi do montażu łożysk w walizce z tworzywa sztucznego



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	884000
GTIN	2050001004338
Klasa artykułu	86H

### Opis

#### Wykonanie:

Lekkie, a mimo to bardzo wytrzymałe aluminiowe tulejki do pobijania w połączeniu z 33 bardzo odpornymi na uderzenia pierścieniami do pobijania, dla  $\varnothing$  zewnętrznych łożysk 26-110 mm lub  $\varnothing$  wewnętrznych 10-50 mm. Bezodrzutowy młotek z wkładkami nylonowymi. Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego.

#### W skrócie:

- **Do montażu łożysk na wale, w obudowie lub jednocześnie na wale i w obudowie.**
- **Wewnętrzne i zewnętrzne średnice pierścieni do pobijania są precyzyjnie dopasowane do wymiarów łożysk tocznych.**
- **Niezwykłe odporny na uderzenia materiał zapewnia długą żywotność pierścieni do pobijania i tulei do pobijania.**
- **Pierścienie do pobijania są dociskane do tulei do pobijania, co zapobiega ich samoczynnemu poluzowaniu.**
- **Nadają się również do montażu muf, uszczelek, kół pasowych itp.**
- **Do 222 różnych rozmiarów łożysk tocznych.**
- **simatool Fitting Tool FT-P to idealny dodatek do pracy z prasami i siłami montażu do 5 ton.**
- **Szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż łożysk i uszczelnień.**
- **Pierścienie do pobijania są wyraźnie oznaczone, co umożliwia szybki i łatwy wybór.**
- **Wszystkie elementy obudowy są dostępne jako części zamienne.**

- Dzięki prawidłowej instalacji łożyska toczne charakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością.
- Dzięki specjalnemu adapterowi DC narzędzia FT-P, pierścienie C narzędzia simatool FT 33 mogą być również stosowane w prasach.

#### Zastosowanie:

Szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż łożysk (tocznych) przez **równomierne przeniesienie siły** na łożysko. Również do montażu tulei, pierścieni uszczelniających i kół pasowych.

#### Zawartość:

3 tuleje do pobijania, Ø 25; 40; 60 mm.

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 10 mm (Ø zewn. 26; 30; 35 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 12 mm (Ø zewn. 28; 32; 37 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 15 mm (Ø zewn. 32; 35; 42 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 17 mm (Ø zewn. 35; 40; 47 mm)

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 20 mm (Ø zewn. 42; 47; 52 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 25 mm (Ø zewn. 47; 52; 62 mm)

1 zest. pierścieni do pobijania Ø wewn. 30 mm (Ø zewn. 55; 62; 72 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 35 mm (Ø zewn. 62; 72; 80 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 40 mm (Ø zewn. 68; 80; 90 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 45 mm (Ø zewn. 75; 85; 100 mm).

1 zest. pierścieni do pobijania, Ø wewn. 50 mm (Ø zewn. 80; 90; 110 mm).

#### Część zamienna:

Zapassowe pierścienie do pobijania nr 884005.

## Opis techniczny

Rodzaj produktu

Tuleja do pobijania

## Akcesoria

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A10/26 mm

884005 A10/26

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A10/30 mm

884005 A10/30

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A10/35 mm

884005 A10/35

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A12/28 mm

884005 A12/28

884005 A12/32

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A12/32 mm

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A12/37 mm

884005 A12/37

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A15/32 mm

884005 A15/32

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A15/35 mm

884005 A15/35

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A15/42 mm

884005 A15/42

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A17/35 mm

884005 A17/35

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A17/40 mm

884005 A17/40

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. A17/47 mm

884005 A17/47

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B20/42 mm

884005 B20/42

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B20/47 mm

884005 B20/47

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B20/52 mm

884005 B20/52

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B25/47 mm

884005 B25/47

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B25/52 mm

884005 B25/52

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B25/62 mm

884005 B25/62

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B30/55 mm

884005 B30/55

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B30/62 mm

884005 B30/62

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. B30/72 mm

884005 B30/72

884005 C35/62

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C35/62 mm

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C35/72 mm

884005 C35/72

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C35/80 mm

884005 C35/80

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C40/68 mm

884005 C40/68

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C40/80 mm

884005 C40/80

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C40/90 mm

884005 C40/90

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C45/75 mm

884005 C45/75

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C45/85 mm

884005 C45/85

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C45/100 mm

884005 C45/100

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C50/80 mm

884005 C50/80

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C50/90 mm

884005 C50/90

Wymienny pierścień do pobijania Ø wewn./zewn. C50/110 mm

884005 C50/110