



Zestawy ściągaczy wewnętrznych w walizce z tworzywa sztucznego, typ: 25C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	882500 25C
GTIN	4021176013218
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Zestaw złożony z tulejek rozprężnych i ściągaczy. **Tulejki rozprężne** z dwuczęściowymi szczękami mocującymi i odcinkiem rozprężnym.

Ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości, z mocną śrubą, nakrętką mocującą i rękojeścią. Wmontowane łożysko oporowe zapewnia łatwe obracanie nakrętki ściągacza (wielk. 1 bez łożyska). Zestawy dostarczane w solidnych walizkach z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do prawidłowego ściągania łożysk tocznych itp. Za pomocą tych zestawów można pewnie uchwycić i szybko ściągnąć również głęboko osadzone łożyska. (W tym celu należy wkręcić śrubę ściągacza w klinowo ukształtowaną śrubę tulejki rozprężnej).

Zawartość:

po 1 tulejce rozprężnej 882600: wielk. 1-7 i 10
po 1 ściągaczu na tulejki nr 882800: wielk. 1; 2 i 4
do otworów: 12 - 110 mm
masa z kasetą: 15,2 kg

Opis techniczny

masa z kasetą	15,2 kg
---------------	---------

do otworów

12 - 110 mm

Akcesoria

Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 5	882600 5
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 6	882600 6
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 4	882600 4
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 1	882600 1
ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 2	882800 2
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 2	882600 2
ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 1	882800 1
ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 4	882800 4
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 3	882600 3
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 7	882600 7
Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 10	882600 10