

Regały dostawne z półkami, głębokości 400 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1000 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990502 2500/1000 |
| GTIN | 4004514202727 |
| Klasa artykułu | 96P |

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm

Liczba półek: 6

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| szerokość | 1006 mm |
| liczba ram profilowych | 1 |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1006 mm |
| głębokość | 436 mm |
| wys. regału | 2500 mm |
| Liczba półek | 6 |
| wysokość | 2500 mm |
| konstrukcja regałów | regał dostawny |
| głębokość półki | 400 mm |
| głębokość regału | 400 mm |
| szerokość półki | 1000 mm |
| maksymalne obciążenie pola | 1800 kg |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg |
| Grubość półki | 25 mm |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |
| materiał | ocynkowane |
| Atrybut nazwy produktu | głębokości 400 mm |

Akcesoria

| | |
|--|-----------------|
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X400 mm | 990581 400X400 |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X400 mm | 990581 300X400 |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X400 mm | 990581 200X400 |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X400 mm | 990581 500X400 |
| Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1000X400 mm | 990580 1000X400 |