



Zamienny kiel przecinaka, do nakrętek: M18-M30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	884910 M18-M30
GTIN	4021176111518
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z praską hydrauliczną do przecinania zabezpieczonych lub silnie skorodowanych nakrętek (o klasach 5-10), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Podwójne odsadzenie, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Kiel przecinaka hartowany. W celu przecięcia nakrętki należy dociągnąć śrubę praski. Następnie po rozerwaniu nakrętki należy ją odkręcić, kiel przecinaka cofnąć do ogranicznika. Wielk. M18-30 do śrub ze stali stopowej – do M30 w klasie 8, do M24 w klasie 10.

Pasuje do :

nr 884900.

wskazówka:

Maks. moment dociągania śruby dociskowej o wielk. M4-14: 60 Nm, przy wielk. M14-24: 70 Nm, a przy wielk. M18-30: 120 Nm. Przekroczenie podanych wartości momentu dociągania jest niedozwolone i może doprowadzić do zniszczenia narzędzia lub wypadku.

szerokość ostrza przecinaka: 37 mm

Opis techniczny

do nakrętek	M18-M30
szerokość ostrza przecinaka	37 mm

