

**Para rękawic 03410, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094423 8 |
| GTIN | 4260144424988 |
| Klasa artykułu | 09H |

Opis**Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03410. Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|-------|
| dopasowany kształt | dobry |
| bez dimetyloformamidu | tak |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| materiał powłoki | nitryl |
| rozmiar rękawic | 8 |
| wycucie przy dotyku | umiarkowany |
| Ochrona przed gorącym | brak |
| nie zawierają silikonu | tak |
| przyczepność na mokro | bardzo dobry |
| przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany |
| oddychanie | umiarkowany |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| zawartość | 12 |
| EN 388. | 4221X |
| materiał podłoża | Bawełna |
| powłoka | Nitril |
| wariant powłoki | Powłoka w 3/4 |
| zakres zastosowania | Heavy Duty |
| kolor | niebieski / naturalny |
| masa | 40,8 g |
| zastosowanie | wielorazowe |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |