

Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990506 2500/1300
GTIN	4004514217745
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1306 mm

Liczba półek: 6

Opis techniczny

szerokość	1306 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1306 mm
liczba ram profilowych	1
Liczba półek	6
konstrukcja regałów	regał dostawny
wysokość	2500 mm
głębokość	536 mm
wys. regału	2500 mm
głębokość półki	500 mm
głębokość regału	500 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm

Akcesoria

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X500 mm	990581 500X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X500 mm	990581 400X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X500 mm	990581 300X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X500 mm	990581 200X500
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1300X500 mm	990580 1300X500