



Mechaniczne przecinaki nakrętek, do nakrętek: M6-M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zabezpieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.

Opis techniczny

długość całkowita bez śruby dociskowej	80 mm
do nakrętek	M6-M12
Rozstaw	10 - 18 mm
szerokość ostrza przecinaka	12 mm
Rodzaj produktu	Przecinaki do nakrętek