

## Regały dostawne z półkami, głębokości 600 mm, wysokość /szerokość półek: 3000/1300mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990510 3000/1300
GTIN	4004514217806
Klasa artykułu	96P

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**regał podstawowy:** długość nominalna + 60 mm

**regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm

**całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

#### Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

#### w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

#### wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

- **Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

## Opis techniczny

Liczba półek	7
wys. regału	3000 mm
liczba ram profilowych	1
konstrukcja regałów	regał dostawny
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1306 mm
głębokość półki	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1600 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

## Akcesoria

Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X600 mm	990581 400X600
Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X600 mm	990581 500X600
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1300X600 mm	990580 1300X600

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.  
300X600 mm

990581 300X600

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.  
200X600 mm

990581 200X600

Stopa zaciskowa

990852